

酒店 医院等采用！

附有限制开放程度调整器

正常使用时，
能准确停止！




100mm 小程度打开



保养时需要开 90 度时，
使用专用工具即可！

非常进出口等由外部把手
旋转可以一次性开到 90 度
的一段动作画面。(对应消防)



外部把手



一次性
打开!!



旋转小旋
钮即可轻
轻打开!!



在室内出现异常时，
打破塑料盖，旋转小旋钮，
可以简单地开到 90°。

可以组合成多种样式。



日研工業株式会社
NIKKEN KOGYO



对应各种样式



■ 仅限保养



■ 保养
■ 外部进入

外部把手
一次性打开!





■ 保养
■ 室内破坏塑料盖脱出





■ 保养
■ 外部进入
■ 室内破坏塑料盖脱出

<图 纸>



可以设定外部
把手或者选择打开
90°用调整器



请致电，本公司会提供节点图。

※本产品为提高性能的变更，恕不提前通知。

お問合せ

日研工業株式会社

東京本社 〒130-0002 東京都墨田区業平1丁目3-3
TEL 03-3623-6029
FAX 03-3624-9166
(担当者 石原・高橋・鈴木)

大阪工場 〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺5丁目5-11
TEL 06-6728-7698
FAX 06-6720-4465
(担当者 三井田・麓・上田・長田)